



EE830



Détecteur de mouvement infrarouge 200°, IP55, en saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection 200 - 200

Type de capteur Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation 5 S - 15 Min

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Largeur 83 mm

Hauteur de montage recommandée 2,50 - 2,50 m

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Matières

Couleur Blanc

Matière PVC

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Installation, montage

Montage sur En saillie

Adapté à un usage extérieur Oui

Textes

Function Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire

Mode d'installation Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur

Type de raccordement Avec bornes à ressort