



EE840



## Détecteur IR 360° blanc

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement

#### Réglages

Plage de temporisation	5 S - 15 Min
------------------------	--------------

#### Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
----------------------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Dimensions

Largeur	91 mm
Profondeur de montage	0
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Matières

Couleur	Blanc
Matière	PVC

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Textes

Function	Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire
Mode d'installation	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Type de raccordement	Avec bornes à vis