



## Détecteur infrarouge confort 140°, IP55, en saillie, blanc

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Angle de détection	140 - 140
Type de capteur	Détecteur de mouvement

#### Réglages

Plage de temporisation	5 S - 30 Min
------------------------	--------------

#### Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Dimensions

Largeur	91 mm
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Matières

Couleur	Blanc
Matière	PVC

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage sur	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Textes

Function	Simulation de présence, Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire
Mode d'installation	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Type de raccordement	Avec bornes à vis

EE850

