



EE960

Lampe de secours débrochable

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 40 °C

Température de stockage/transport -5 - 60 °C

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage, borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Dimensions

Hauteur 70 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 51 mm

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V