



EG010



**IP20**

## Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 24 heures, 5 programmes

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
 230 V 1000 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 3 y  
 Avec synchronisation réseau Non  
 Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 60 s  
 Avec programme d'impulsion Non  
 Nombre de canaux 1

#### Raccordement

Type de contact 1x inverseur  
 Section de raccordement en câble souple 1 - 4 mm<sup>2</sup>  
 Section de raccordement en câble rigide 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Oui  
 Programme hebdomadaire Non  
 Programme annuel Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Dimensions

Hauteur 92 mm  
 Largeur 18 mm  
 Profondeur 64 mm