



Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 240 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 2300 W

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. série 1000 W

Fonctions

Réserve de marche années 10 y

Avec synchronisation réseau Oui

Avec synchronisation quartz Oui

Équipement

Précision de marche par jour 0,25 s

Avec programme d'impulsion Oui

Nombre de canaux 1

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Section de raccordement en câble souple 0.2 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.2 - 4 mm²

Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel Oui

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +45 °C

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

EGN100



Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	17,80 mm
Profondeur	62,50 mm
