



EH211



Interrupteur horaire 1 voie avec réserve de marche cadran journalier 2 Modules

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	0,50 VA
-------------------------------------	---------

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W
--	--------

Pertes en puissance à pleine charge	1 W
-------------------------------------	-----

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions	1
-------------------------------	---

Raccordement

Nombre de contacts	1
--------------------	---

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	36 mm
---------	-------

Profondeur	58 mm
------------	-------

Textes

Type de commutation	Inverseur, comme NF ou NO
---------------------	---------------------------

Mode d'installation	Pour un montage sur rail DIN
---------------------	------------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6)	3 A
----------------------------	-----

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000
--	-------