



EH710



IP20

## Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Nombre de canaux 1

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,50 VA

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 1000 W

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

#### Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

#### Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

#### Capacité

Nombre de modules 4

#### Dimensions

Hauteur 72 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 48,50 mm

#### Textes

Type de commutation Inverseur, comme NF ou NO

Mode d'installation Pour montage en saillie

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Endurance

Endurance électrique à charge nominale en  
AC1 en nombre de cycles 50000

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V