



EHN010

## Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve

### Caractéristiques techniques

#### Equipement

Nombre de canaux 1

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 1 W

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 900 W

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

#### Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

#### Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - +50 °C

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 17,5 mm

Profondeur 60 mm

#### Textes

Type de commutation Contact normalement ouvert

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

#### Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6) 3 A

#### Endurance

Endurance électrique à charge nominale en  
AC1 en nombre de cycles 50000

