



EHN110



Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux 1

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 0,9 W

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 1100 W

Pertes en puissance à pleine charge 1 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions 1

Raccordement

Nombre de contacts 1

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 6 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - +55 °C

Capacité

Nombre de modules 3

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 54 mm

Profondeur 60 mm

Textes

Type de commutation Inverseur

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Type de raccordement Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant Max. (cos phi 0,6) 3 A

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en
AC1 en nombre de cycles 50000

