



EMS005B



**Minuterie multifonctions connexion SanVis**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect, Connexion filaire

**Installation, montage**

Montage sur Rail DIN

**Éclairage**

Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle 1000 VA

Charge max. de lampe fluorescente 3600 VA

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Réglages**

Plage de temporisation 30 S - 10 Min

**Dimensions**

Largeur 17,50 mm

Profondeur 64 mm