




EPN050



### Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 1 A

##### Capacité

Nombre de modules 0,50

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 8,90 mm

Profondeur 58 mm