



## Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

#### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	8,90 mm
---------	---------

Profondeur	58 mm
------------	-------

EPN050