



EPN051

**Contact auxiliaire**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 2 A

**Tension**

Tension nominale d'isolement  $U_i$  250 V

**Capacité**

Nombre de modules 0,50

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Type de contact 10+1F

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

**Dimensions**

Hauteur 83 mm

Largeur 8,75 mm

Profondeur 58 mm