




EPN051



Contact auxiliaire

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

Tension

Tension nominale d'isolement U_i	250 V
------------------------------------	-------

Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-40 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Type de contact	10+1F
-----------------	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,10 W
-----------------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	83 mm
---------	-------

Largeur	8,75 mm
---------	---------

Profondeur	58 mm
------------	-------