



**Contact auxiliaire 6A, 1F+10**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 6 A

**Tension**

Tension nominale d'isolement  $U_i$  240 V

**Capacité**

Nombre de modules 0,50

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 50 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de connection / prise Borne à vis

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Type de contact 10+1F

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN 0,10 W

**Dimensions**

Hauteur 83 mm

Largeur 11 mm

Profondeur 60 mm

ESC080