



EUM200



Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 2.5 - 4 mm²

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 3N, 400/230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Déclenchements

Temporisation off maximum admissible 30 s

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1,20 W

Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 65 mm