



EUM200



## Relais de contrôle tension et phase 1P+N/3P(N) 2 contacts inverseurs

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 2.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 3N, 400/230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Déclenchements

Temporisation off maximum admissible 30 s

#### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1,20 W

#### Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 65 mm