



EV106
IP20

Télévariateur pilote 1-10 V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Connectivité

Variateur DALI Non

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 3 VA

Puissance absorbée (veille) 1 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65 mm

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Capacité

Nombre de modules 4

Textes

Raccordement Raccordement pour bouton-poussoir lumineux (max. 5 mA) ou standard

Type de raccordement Avec bornes à vis

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Courant électrique

Courant de commande 1-10 V esclave 50 mA

Matières

Couleur Gris