



EZL100



## Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre de modules 1

#### Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 17,50 mm

Profondeur 65 mm