



EZL100



Relais temporisé testeur d'éclairage d'urgence 230V AC

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm ²

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	87 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	65 mm