



EZM100



Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.5 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.5 - 2.5 mm²

Capacité

Nombre de modules 1

Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 17,50 mm

Profondeur 65 mm