



FL152A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 300x250x160mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 300 mm  |
| Largeur                        | 250 mm  |
| Profondeur                     | 160 mm  |
| Épaisseur de la paroi latérale | 1,20 mm |

**Sécurité**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection IP | IP65                        |
| Classe de protection    | Classe I                    |
| Type de verrouillage    | 3 côtés 7 mm, Serrure à clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                        |

**Équipement**

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |
|--|---|

**Installation, montage**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

**Matière**

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Gris clair    |
| Code RAL   | 7035          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

**Couvercle, porte**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1   |
| Nombre de serrures            | 1   |
| Porte transparente            | Oui |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|