



FL155A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 350x300x200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	2

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Porte transparente	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------