



FL155A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 350x300x200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	350 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1,20 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	0
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	2

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Porte transparente	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------