

FL204B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 350mm l 300mm p 160mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur                        | 350 mm |
| Largeur                        | 300 mm |
| Profondeur                     | 160 mm |
| Épaisseur de la paroi latérale | 2 mm   |

**Sécurité**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Indice de protection IP | IP66                        |
| Classe de protection    | Classe II                   |
| Type de verrouillage    | 3 côtés 7 mm, Serrure à clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10                        |

**Équipement**

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
| Nombre de rangées                        | 2 |

**Installation, montage**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui           |

**Matières**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Couleur    | Gris clair                            |
| Code RAL   | 7035                                  |
| Traitement | Non traité                            |
| Matière    | Polyester renforcé de fibres de verre |

**Plastron, porte**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1   |
| Nombre de serrures            | 2   |
| Porte transparente            | Non |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|