



FL221B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 650mm l 500mm p 250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	4

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------