



FL259B

**Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x300x200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur de la paroi latérale	3 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK08

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	3

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matières**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------