



FL279B

Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 800x600x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur de la paroi latérale	3 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	3 côtés 7 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	5

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	2
Porte transparente	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------