



FL53S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 850 x 300mm, Polyester

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	850 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	5

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Finition de la surface	Mat

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------