



FL72S

**Armoire univers h600 I 1150 p 300 IP65 IK10 cl.II RAL 7035 (liv sans montage)**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1150 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Carré 8 mm, Serrure à clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	7

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Couvercle, porte**

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------