



Armoire côtés et socle 2 pattes fixation Quadro5 h 1860 x l 400 x p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1860 mm
Largeur	450 mm
Profondeur	260 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Avec fermeture
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre de rangées	12

Installation, montage

Montage sur	Pied
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Plastron, porte

Porte transparente	Non
--------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

FM108