



FP24SN2

**Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1950x1050x205mm, inoccupé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barre, Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

**Équipement**

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre de rangées	12

**Installation, montage**

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matières**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------