



FP25SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1950x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points, Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Équipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Nombre de rangées	12

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matières

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------