



FR26S1

Armoire univers IP55 Classe II 1950x1550x275 avec socle h100

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	1550 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre de travée de large	6
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	12
Nombre rangées	12

Installation, montage

Montage	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------