



FR83S

Armoire, univers, IP55, classe de protection 2, 1250x800x275mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur | 1250 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Profondeur | 275 mm |
| Épaisseur de la paroi latérale | 1,50 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|--------------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |
| Nombre de rangées | 8 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matières

| | |
|------------------------|---------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière | Acier |
| Finition de la surface | Mat |

Plastron, porte

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1 |
| Nombre de serrures | 1 |
| Porte transparente | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 800 A |
|-------------------------|-------|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 690 - 690 V |
|------------------|-------------|