



FR94S

## Coffret univers IP55 Classe II 1400x1050x275

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	1400 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur de la paroi latérale	1,50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Équipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Nombre de rangées	9

#### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat

#### Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	1
Porte transparente	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

#### Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------