



FU52BN

Coffret, NewVegaD, 987x550x150mm, encastré, 5 rangées, 120 modules, porte pleine

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Montage encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	5
Nombre de rangées	5
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	120
-------------------	-----

Dimensions

Hauteur	987 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	150 mm
Largeur d'encastrement	550 mm
Profondeur de montage	150 mm
Largeur en modules	24

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Porte transparente	Non

Matières

Matière	Métal, PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Sécurité

Classe de protection	Classe II
----------------------	-----------

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure