



FU62BN

**Coffret, NewVegaD, 1137x550x150mm, encastré, 6 rangées, 144modules, porte pleine**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles 4

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur Montage encastré

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 160 A

**Équipement**

Nombre de rails 6

Nombre de rangées 6

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Non

**Capacité**

Nombre de modules 144

**Dimensions**

Hauteur 1137 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 150 mm

Largeur d'encastrement 550 mm

Profondeur de montage 150 mm

Largeur en modules 24

**Plastron, porte**

Nombre de portes de l'armoire 1

Porte transparente Non

**Matières**

Matière Métal, PVC

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure