



FU72BN

Coffret, NewVegaD, 1287x550x150mm, encastré, 7 rangées, 168modules, porte pleine

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur Montage encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Équipement

Nombre de rails 7

Nombre de rangées 7

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Non

Capacité

Nombre de modules 168

Dimensions

Hauteur 1287 mm

Largeur 600 mm

Profondeur 150 mm

Largeur d'encastrement 550 mm

Profondeur de montage 150 mm

Largeur en modules 24

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Porte transparente Non

Matières

Matière Métal, PVC

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Sécurité

Classe de protection Classe II

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40
Type de verrouillage	Sans serrure