

Non



Porte, univers, pour FR24* armoires, IP55, 1850x1050 mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité	
Adapté au type de coffret	En saillie
Dimensions	
Hauteur	1800 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur	25 mm
Plastron, porte	
Porte transparente	Non
Nombre de portes de l'armoire	2
Type de porte	Porte butée
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrures	1
Matières	
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage
Architecture	
Position de la porte	Gauche, Droite
Equipement	
Nombre de travée de large	4
Sécurité	
Indice de protection IP	IP55
Type de verrouillage	Sans serrure
Connectivité	
Type de montage	Avec charniére
Capacité	
Nombre de modules	0
Installation, montage	
Adambé à un una ma autérie :	

Adapté à un usage extérieur