



Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	70 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Produit compatible avec	BRS 65x100, BRS 65x130, BRS 65x170, BRS 65x210, BRS 65x210D, LFS 60x100, LFS 60x150, LFS 60x200
-------------------------	---

G1612