



G4731

Cordon 2000mm, Schuko surmoulé

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 3

Tension

Tension maxi d'utilisation 250 V

Tension nominale 230 - 230 V

Surtension transitoire 4 kV

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Câble

Diamètre du câble 11 mm

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

Raccordement

Section du conducteur 1,50 - 1,50 mm²

Type de connexion / prise Wago Winsta

Connectivité

Nombre de fils 3

Couvercle, porte

Cadenassable Non

Équipement

Codage mécanique Oui

Type kabel zijde 1 Jack

Type kabel zijde 2 Jack

Type de câble Câble de raccordement de l'appareil

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 3

Matière

Couleur Noir

Couleur de l'insert de contact Noir

Puissance

Charge d'incendie 1,53 kWh

