



G4741

**Cordon 3000mm, Schuko surmoulé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Nombre de pôles 3

**Tension**

Tension maxi d'utilisation 250 V

Tension nominale 230 - 230 V

Surtension transitoire 4 kV

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Câble**

Diamètre du câble 11 mm

Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 70 °C

**Raccordement**

Section du conducteur 1,50 - 1,50 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Wago Winsta

**Connectivité**

Nombre de fils 3

**Couvercle, porte**

Cadenassable Non

**Équipement**

Codage mécanique Oui

Type kabel zijde 1 Jack

Type kabel zijde 2 Jack

Type de câble Câble de raccordement de l'appareil

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 3

**Matière**

Couleur Noir

Couleur de l'insert de contact Noir

**Puissance**

Charge d'incendie 1,92 kWh

