



Coffret cache-borne, IP30, 2 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Fonctions

Interrupteur principal de protection Non

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 160 mm

Largeur 55 mm

Profondeur 82 mm

Largeur en modules 2

Plastron, porte

Nombre de serrures 0

Porte transparente Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matières

Matière PVC

GD102E

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C