



GD102E

Coffret cache-borne, IP30, 2 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Dispose d'une plaque de montage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Fonctions

Interrupteur principal de protection Non

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 160 mm

Largeur 55 mm

Profondeur 82 mm

Largeur en modules 2

Couvercle, porte

Nombre de serrures 0

Porte transparente Non

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Matière

Matière PVC

| | |
|--------------------------|--------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Sécurité | |
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 750 °C |