



GD104E

Coffret cache-borne, IP30, 4 modules

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage sur | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 40 A |
|-------------------------|------|

Équipement

| | |
|---------------------------------|-----|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |
| Dispose d'un bornier neutre | Non |
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Dispose d'une plaque de montage | Non |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble | Oui |

Dimensions

| | |
|--------------------|--------|
| Hauteur | 180 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 82 mm |
| Largeur en modules | 4 |

Plastron, porte

| | |
|--------------------|-----|
| Nombre de serrures | 0 |
| Porte transparente | Non |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Matières

| | |
|---------|-----|
| Matière | PVC |
|---------|-----|

| | |
|--------------------------|--------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Sécurité | |
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 750 °C |