



GD106E

Coffret cache-borne, IP30, 6 modules

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Oui
Dispose d'une plaque de montage	Non

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	180 mm
Largeur	146 mm
Profondeur	82 mm
Largeur en modules	6

Plastron, porte

Nombre de serrures	0
Porte transparente	Non

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matières

Matière	PVC
---------	-----

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C