



**Coffret cache-borne, IP30, 8 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 - 230 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Non

**Capacité**

Nombre de modules 8

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection Non

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 180 mm

Largeur 182 mm

Profondeur 82 mm

Largeur en modules 8

**Plastron, porte**

Nombre de serrures 0

Porte transparente Non

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Matières**

Matière PVC

GD108E

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
Test au fil incandescent	750 °C