



HA357

## Interrupteur à coupure apparente 3P 400A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	9 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	3P

#### Dimensions

Hauteur	235 mm
Largeur	230 mm
Profondeur	165 mm

#### Plastron, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	240 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	240 mm <sup>2</sup>

#### Tension

Tension nominale d'isolement Ui	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	8000 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	14,40 W
Puissance dissipée totale sous IN	43,20 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	263000 W

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------